

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto  $\varnothing$  / plokštelių dydžiai: 16/09mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260033 16/09  |
| GTIN             | 4045197652331 |
| Produktų klasė   | 21T           |

**Techninis aprašymas**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 20 mm                       |
| Plokštelės dydis                             | 9 mm                        |
| Laikiklio ISO kodas                          | A16Q SCLCR/L09              |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys          | 269028 8                    |
| Tinkamos keičiamos plokštelės                | CC.. 09T3..                 |
| Darbinės dalies ilgis $L_3$                  | 11 mm                       |
| Bendras ilgis L                              | 180 mm                      |
| Užspaudimo ilgis $L_2$                       | 14 mm                       |
| Reguliuojamas kampas $\kappa$                | 95 laipsniai                |
| Koto $\varnothing D_s$                       | 16 mm                       |
| Norma  | DIN 8024                    |
| Paskirtis                                    | kairinis                    |
| Ištekinimo gylis iki                         | 3xD                         |
| Vidinis aušinimas                            | taip                        |
| Paskirtis                                    | Išilginis tekinimas vidinis |
| Produkto rūšis                               | Ištekinimo laikiklis        |

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500