



Užspaudimo ekscentrikas, Sriegis: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370052 M10
GTIN	4059245559701
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Privalumai:

- **Kompaktiškas dizainas.**
- **Greitas ir paprastas komponentų tvirtinimas.**

Paskirtis:

Siaurų ir plačių ruošinių šoniniam užspaudimui. Detalė užspaudžiama užveržiant užspaudimo ekscentriką veržliarakčiu.

Apdirbama medžiaga:

Termiškai pagerintas plienas, juodintas.

Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	75 Nm
Ilgis l	15 mm
Užspaudimo jėga	8 kN
L ₁	20,5 mm
Aukštis H ₂	15 mm

Aukštis H	20 mm
Ø D	30 mm
SW ₁	8 mm
Rakto dydis SW	24 mm
Hub S	5,5 mm
Aukštis H ₁	10 mm
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas