



## Ištekinimo peilių rinkinys plienui, su vidiniu aušinimu, kairiniai, Tipas: SET09



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260037 SET09
GTIN	4045197657725
Produktų klasė	29W

### Aprašymas

#### Tiekimo sudėtis:

Plastikiniame lagamine.

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	A16Q SCLCR/L09
Laikiklio ISO kodas	A20R SCLCR/L09
Laikiklio ISO kodas	A25R SCLCR/L09
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	18 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	23 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	10,7 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	10,5 mm

Darbinės dalies ilgis $L_3$	14,5 mm
Mažiausias pragrėžimo $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Mažiausias pragrėžimo $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Mažiausias pragrėžimo $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto $\varnothing$ / plokštelių dydžiai 20/09 mm	260033 20/09
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto $\varnothing$ / plokštelių dydžiai 16/09 mm	260033 16/09
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto $\varnothing$ / plokštelių dydžiai 25/12 mm	260033 25/12
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500