

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 12/06mm**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260032 12/06
GTIN	4045197652249
Produktų klasė	21T

### Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A12L SCLCR/L06
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	9 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Bendras ilgis L	140 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500