


Garant**CC. T 09T302, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260056 HB7020
GTIN	4045197699299
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 09T302 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 2,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 2,5 mm/aps,

Drožialaužis	SS
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui