



Pleištinis spaustukas su dvipusio apdirbimo nuokrypiu plona, Sriegis M × ilgis L: M10X25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370031 M10X25
GTIN	4059245032860
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Paskirtis:

- Pleištiniai paviršiai sukuria didelę užspaudimo jėgą.
- Pleištinis spaustukas galima naudoti srieginėse kiaurymėse arba T formos grioveluose.
- Kai įsukamas užveržimo varžtas, užveržimo segmentai prispaudžia ruošinius.
- Dvigubame pleište esanti pailga kiaurymė suteikia galimybę perstumti ir kompensuoti nuokrypius. Poslinkio kelias: M8 = ± 0,5 mm; M10 und M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Pleištiniai spaustukai tinkami daugkartiniam suspaudimui.
- Mechaninio apdirbimo nuokrypis leidžia reguliuoti pagal kontūrą.

Apdirbama medžiaga:

Dvigubas pleište ir prispaudimo segmentai iš grūdinto plieno, grūdinti, juodi.

Pastaba:

M8X25 modelio kumštelių apdirbimo nuokrypis yra 3 mm, o M10X25, M12X40 ir M16X60 modelių – 5 mm.

Techninis aprašymas

Sriegis	M10
Ilgis l	25 mm

Aukštis C	19 mm
Plotis B	28 mm
Aukštis E	3,5 mm
A maksimaliai	47 mm
A minimaliai	42 mm
maksimali užspaudimo jėga	15 kN
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas