

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260033 20/09
GTIN	4045197652348
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	25 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	13 mm
Laikiklio ISO kodas	A20R SCLCR/L09
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500