

Garant**HSK aušinimo skysčio vamzdelis, Skirta HSK: 100F****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309880 100F
GTIN	4069515023580
Produktų klasė	39Z

Aprašymas**Modelis:**

Specialus O žiedas slėgiui iki 120 bar, kampinis perėjimas $\pm 1^\circ$, poliruotas, su 2 sandarinimo žiedais.

Viton® sandarikliai, atsparūs aušinimo skysčiui.

- Poliruoti paviršiai, grūdinti ir juodinti.
- Du poliruoti pereinamieji spinduliai.
- Judėjimas per du O žiedus.
- Grūdinta srieginė įvorė su valcuotais, dengtais sriegio šonais.

Su filtru (tinklelio akučių dydis 100 μ m) švariam aušinimui be nešvarumų.

Aprašymas:

HSK aušinimo skysčio vamzdeliai – maža detalė – didelis poveikis! Kai kasdien keičiamasi net keliais tūkstančiais įrankių, svarbu turėti švarų ir, svarbiausia, patikimą sąsają tarp aušinimo vamzdžio ir staklių veleno sandariklio.

Tinka:

HSK įrankių laikikliai.

Pastaba:

Naudoti tik esant maksimaliam 80 bar slėgiui (priešingu atveju kyla pavojus, kad visa montavimo apsauga su filtru bus išstumta iš vamzdelio.)

Techninis aprašymas

Tinka laikikliui	HSK 100
Ø D	16 mm

Sriegis M	M24×1,5
Bendras ilgis L	43,5 mm
maksimalus slėgis	120 bar
Kampo judrumas	±1 laipsniai
Paviršiaus apdirbimas	poliruota
Produkto rūšis	Aušinimo skysčio vamzdelis