

Garant**CC.T 060204, Rūšis: CU7010**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260052 CU7010
GTIN	4045197667267
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC.T 060204 CU7010 Kietlydinys: CU7010
Drožlialaužis: SS
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	80 - 140 m/min
Drožlialaužis	SS
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	CU7010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui