

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260032 16/09
GTIN	4045197652256
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Plokštelės dydis	9 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SCLCR/L09
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	14 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500