

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/12mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Plokštelės dydis	12 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 9
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	30 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SCLCR/L12
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	24 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto Ø $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 9	269028 9
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20	269028 20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500