

**CCGT 030102, Rūšis: PR1425****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260041 PR1425
GTIN	4960664638659
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCGT 030102 PR1425 Kietlydinys: PR1425

Drožlialaužis: MP-CF

Pjūvio gylis a_p : 0,03 - 0,2 mm

Pastūma f : 0,02 - 0,1 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 180 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 100 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	MP-CF
Pjūvio gylis a_p	0,03 - 0,2 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	100 - 150 m/min
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min

Pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	PR1425
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui