

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250610 25/11
GTIN	4045197650504
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklių rinkinys	259044 4
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Svirtis	259015 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Laikiklio ISO kodas	PDJNR/L 2525M11
Atraminė plokštelė	259031 7
Plokštelės dydis	11 mm
Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	33 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Svirties varžtas	259018 6
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259044 4
Svirtis Tipas 7	259015 7
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Atraminė plokštelė Tipas 7	259031 7
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500