

**Garant**

**Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, kairinis, Koto Ø DS / įpjovos plotis w: 40/3mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273791 40/3   |
| GTIN             | 4045197680303 |
| Produktų klasė   | 21W           |

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm<sup>2</sup>). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Techninis aprašymas**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>               | 27 mm                        |
| Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>           | 49 mm                        |
| Įpjovos plotis w                                   | 3 mm                         |
| Varžtas  | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)      |
| t <sub>maks.</sub> vidinis apdirbimas              | 11,5 mm                      |
| Bendras ilgis L                                    | 350 mm                       |
| Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L <sub>1</sub> | 60 mm                        |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                              | 40 mm                        |
| Pritaikymo sritys                                  | Radialinis vidinis įpjovimas |
| Paskirtis  | kairinis                     |
| Vidinis aušinimas                                  | taip                         |
| galima atpjauti pagal ašį                          | taip                         |
| Produkto rūšis                                     | Ištekinimo laikiklis         |

---

**Priedai**

Fiksavimo varžtas Tipas 8

279815 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX20

674248 TX20

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500