

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto \varnothing / plokštelių dydžiai: 20/09mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	260032 20/09
GTIN	4045197652263
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A20R SCLCR/L09
Plokštelės dydis	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500