

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	269005 6
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Laikiklio ISO kodas	A32S SCLCR/L12
Atraminės plokštelės varžtas	269013 5
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 5	269013 5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 6	269005 6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20	269028 20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500