

**Garant****CC.T 060204, Rūšis: HB7020**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260052 HB7020
GTIN	4045197699282
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC.T 060204 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,05 - 2,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui