

Garant

Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, kairinis, Koto Ø DS / įpjovos plotis w: 40/6mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273791 40/6
GTIN	4045197640543
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm²). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

Varžtas	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Įpjovos plotis w	6 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	49 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
t _{maks.} vidinis apdirbimas	13 mm
Bendras ilgis L	350 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L ₁	60 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Pritaikymo sritys	Radialinis vidinis įpjovimas
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 8

279815 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX20

674248 TX20

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500