

Garant**DNMG 110404, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250752 HB7020
GTIN	4045197699527
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110404 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui