

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Plokštelės dydis	11 mm
Svirtis	259015 10
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	25 mm
Laikiklio ISO kodas	A20Q PDUNR/L11
Svirties varžtas	259018 12
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L_2	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirtis Tipas 10

259015 10

Svirties varžtas Tipas 12

259018 12