

**Garant**

**Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, kairinis, Koto Ø DS / įpjovos plotis w: 32/4mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273791 32/4
GTIN	4045197485427
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	22 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Varžtas	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{\min}$	40 mm
$t_{\max}$ . vidinis apdirbimas	11,5 mm
Bendras ilgis L	300 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis $L_1$	50 mm
Koto Ø $D_s$	32 mm
Pritaikymo sritys	Radialinis vidinis įpjovimas
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Fiksavimo varžtas Tipas 8	279815 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500