

Garant**CC.T 120404, Rūšis: CU7010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260064 CU7010
GTIN	4045197667526
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC.T 120404 CU7010 Kietlydinys: CU7010

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Papildomas naudojimas	M

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	80 - 140 m/min
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Drožlialaužis	SS
Kietlydinys	CU7010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui