

**DNMG 150604, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250696 CA6525 |
| GTIN | 4960664513147 |
| Produktų klasė | 25E |

Aprašymas

DNMG 150604 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Drožlialaužis | MQ |
| Pjūvio gylis a_p | 0,3 - 2 mm |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Pastūma f | 0,05 - 0,25 mm/aps, |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 220 m/min |

| | |
|---|---------------------------------|
| Kietlydinys | CA6525 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150604 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |