

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250610 25/15
GTIN	4045197650528
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirties varžtas	259018 7
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Atraminė plokštelė	259031 28
Plokštelės dydis	15 mm
Laikiklio ISO kodas	PDJNR/L 2525M15
Koto dydis	25 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Svirtis	259015 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 7	259018 7
Svirtis Tipas 8	259015 8
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500