

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis tiesus – išorinis 0°, kairinis, Koto plotis p: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273801 20
GTIN	4045197499943
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

- **Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktinė plokštuma tarp plokštelės laikiklio ir gnybtinio laikiklio dantiya.**
- **Siekiant užtikrinti optimalią jungtį, maksimalus tvirtinimo varžto prisukimo momentas įspaus ant koto.**
- **Tiksli padėtis ir didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms.**

Tinka:

Plokštelės laikikliai Nr. 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Plokštelių laikiklius prašome užsakyti atskirai.

Galvutės ilgis L₁: 38 mm

Bendras ilgis L: 138 mm

L₂: 22,5 mm

Varžtas: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Techninis aprašymas

L ₂	22,5 mm
Galvutės ilgis L ₁	38 mm
Varžtas	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Koto plotis p	20 mm
Bendras ilgis L	138 mm

Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Fiksavimo varžtas	279910