


**Garant**
**CC. T 09T304, Rūšis: CU7010**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260058 CU7010
GTIN	4045197667403
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC. T 09T304 CU7010 Kietlydinys: CU7010  
 Drožlialaužis: SS  
 Tolerancija: M  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	80 - 140 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Papildomas naudojimas	M
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	CU7010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui