

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250610 32/15
GTIN	4045197654618
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 28
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Plokštelės dydis	15 mm
Svirties varžtas	259018 7
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Koto dydis	32 mm
Laikiklio ISO kodas	PDJNR/L 3232P15
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Svirtis	259015 8
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirtis Tipas 8	259015 8
Svirties varžtas Tipas 7	259018 7
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500