

## Garant

### Tekinimo plokštelės laikiklis lenktas – išorinis 90°, dešininis, Koto plotis p: 16mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	273805 16
GTIN	4045197499967
Produktų klasė	21W

## Aprašymas

### Modelis:

- Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktinė plokštuma tarp plokštelės laikiklio ir gnybtinio laikiklio dantiyta.
- Siekiant užtikrinti optimalią jungtį, maksimalus tvirtinimo varžto prisukimo momentas įspaus ant koto.
- Tiksli padėtis ir didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms.

### Tinka:

Plokštelės laikikliai Nr. 273821; 273823; 273825; 273829.

### Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

### Pastaba:

Plokštelių laikiklius prašome užsakyti atskirai.

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

L<sub>2</sub>: 29 mm

Varžtas: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

## Techninis aprašymas

L <sub>2</sub>	29 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20,5 mm
Varžtas	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Koto plotis p	16 mm

Bendras ilgis L	110 mm
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

## Priedai

Fiksavimo varžtas	279910
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9