

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Ø DS: 32mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273811 32
GTIN	4045197500052
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

- **Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktinė plokštuma tarp plokštelės laikiklio ir gnybtinio laikiklio dantytas.**
- **Siekiant užtikrinti optimalią jungtį, maksimalus tvirtinimo varžto prisukimo momentas įspaustas ant koto.**
- **Tiksli padėtis ir didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms.**

Tinka:

Plokštelės laikikliai Nr. 273813; 273816; 273818; 273827.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Plokštelių laikiklius prašome užsakyti atskirai.

Koto Ø D_s: 32 mm

Darbinės dalies ilgis L₃: 18,5 mm

Galvutės ilgis L₁: 38 mm

Bendras ilgis L: 263 mm

Varžtas: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Techninis aprašymas

Varžtas	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Galvutės ilgis L ₁	38 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	18,5 mm
Bendras ilgis L	263 mm
Koto Ø D _s	32 mm

Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Fiksavimo varžtas	279910
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25