

LOCTITE**Varžtų fiksatorius, 50 ml, Gamintojo pavadinimas: 270****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083301 270
GTIN	5010266270418
Produktų klasė	04L

Aprašymas**Modelis:**

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai kljai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Skystas varžtų fiksatorius.**Paskirtis:**

Mažo tvirtumo – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. **Labai tvirtas** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C). Tvirtai, skirti ilgalaikėms varžtinėms jungtims, skysti.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 270
kai sriegio dydis M iki	M20
minimalus atitrūkimo momentas	33 Nm

Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS09 kenksmingas aplinkai
Užsiliepsnoj. temperat.	110 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	29 mėnuo
tinka medžiagoms	Metalas
Forma	skyst.
Savybė	atsparus vibracijai
Savybė	tolerantiškas alyvai
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	sandarinimas
Savybė	sumažina strigimą
Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
Spalva	žalia
Užpildymo kiekis	50 ml
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Cheminė bazė	Dimetakrilato esteris
tinka panaudojimo sričiai	universaliam naudojimui
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis
Darbinis kietumas pagal	3 h
Kietumas tempiant pagal	10 min
Dinaminis klampumas	400 - 600 mPas
Išardymas	sunkus
Stiprumo klasė	labai tvirtas
Tankis	1,1 g/cm ³
Produkto pavadinimo požymis	50 ml
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas

Priedai

Peristaltinė rankinė pompa su dozavimo adatų komplektu
Tinka indų dydžiams 50 ml

083344 50