

Garant

Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, kairinis, Koto Ø DS / įpjovos plotis w: 25/6mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273791 25/6 |
| GTIN | 4045197640529 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm²). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------------|
| Varžtas | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| t _{maks.} vidinis apdirbimas | 9,5 mm |
| Įpjovos plotis w | 6 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 19 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 32 mm |
| Bendras ilgis L | 250 mm |
| Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L ₁ | 40 mm |
| Koto Ø D _s | 25 mm |
| Pritaikymo sritys | Radialinis vidinis įpjovimas |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | taip |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX20

674248 TX20

Fiksavimo varžtas Tipas 8

279815 8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500