

Garant
**Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, SK 40 A = 130,
Užveržimo Ø D1: 6mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	302267 6
GTIN	4045197646217
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Su varžtais uždaromais **aušinimo kanalais**.

Aušinimo kanalai, kai užveržimo Ø D1: 3, 4 ir 5 mm neuždaromi.

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Su RFID/Balluffchip anga.**

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Ø D ₂	21 mm
Išorinis Ø D	27 mm

Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Laikiklis	SK 40 A = 130
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto, su aušinimo kanalais Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
	302415 20/6

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas Ø d / Ø D1 20/6 mm

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308635 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 20/6 mm

302412 20/6

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 16/6 mm

302412 16/6

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308600 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 20/6 mm

302410 20/6

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308640 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm

354236 6-9

Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm

354235 6-9

Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40

354225 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

308801 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT
kūgiu 40

308806 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka
kūginiams laikikliams 40

308830 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio
reguliuojamo varžto $\varnothing d / \varnothing D1$ 16/6 mm

302410 16/6

Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo \varnothing 6-12
mm

354240 6-12

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40