

Garant**Karštojo užspaudimo patronas, SK 40 A = 200, Užveržimo Ø D1: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302278 6
GTIN	4045197294234
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Su RFID/Balluffchip anga.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
Ø D ₂	21 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Laikiklis	SK 40 A = 200
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
	354240 6-12

Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiam laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40	354225 40
Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarais Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarais Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40