

## Garant

### Tekinimo plokštelės laikiklis lenktas – išorinis 90°, kairinis, Koto plotis p: 20mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	273806 20
GTIN	4045197500007
Produktų klasė	21W

## Aprašymas

### Modelis:

- **Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktinė plokštuma tarp plokštelės laikiklio ir gnybtinio laikiklio danti.**
- **Siekiant užtikrinti optimalią jungtį, maksimalus tvirtinimo varžto prisukimo momentas įspaudas ant koto.**
- **Tiksli padėtis ir didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms.**

### Tinka:

Plokštelės laikikliai Nr. 273820; 273822; 273824; 273828.

### Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

### Pastaba:

Plokštelių laikiklius prašome užsakyti atskirai.

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Bendras ilgis L: 135 mm

L<sub>2</sub>: 33 mm

Varžtas: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

## Techninis aprašymas

Varžtas	279815 9 (TX25; 6 Nm)
L <sub>2</sub>	33 mm
Koto plotis p	20 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20,5 mm

Bendras ilgis L	135 mm
Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

## Priedai

8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Fiksavimo varžtas	279910
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9