

Garant**Karštojo užspaudimo patronas, SK 40 A = 130, Užveržimo Ø D1: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302266 14
GTIN	4045197646125
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Užspaudimo Ø D ₁	14 mm
Ø D ₂	27 mm
Išorinis Ø D	34 mm
Laikiklis	SK 40 A = 130
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14

Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 40	354225 40
Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto, su aušinimo kanalais Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm	354240 12-20
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14