


Garant

Tekinimo plokštelių laikiklis tiesus – išorinis 0°, dešininis, Koto plotis p: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273800 20
GTIN	4045197499912
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:

- Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktinė plokštuma tarp plokštelės laikiklio ir gnybtinio laikiklio dantiya.
- Siekiant užtikrinti optimalią jungtį, maksimalus tvirtinimo varžto prisukimo momentas įspaus ant koto.
- Tiksli padėtis ir didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms.

Tinka:

Plokštelės laikikliai Nr. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Plokštelių laikiklius prašome užsakyti atskirai.

Galvutės ilgis L₁: 38 mm

Bendras ilgis L: 138 mm

L₂: 22,5 mm

Varžtas: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	38 mm
L ₂	22,5 mm
Koto plotis p	20 mm
Varžtas	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Bendras ilgis L	138 mm

Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Fiksavimo varžtas	279910
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25