

Garant

Tekinimo plokštelės laikiklis lenktas – išorinis 90°, kairinis, Koto plotis p: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273806 25
GTIN	4045197500014
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:

- Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktinė plokštuma tarp plokštelės laikiklio ir gnybtinio laikiklio dantiyta.
- Siekiant užtikrinti optimalią jungtį, maksimalus tvirtinimo varžto prisukimo momentas įspaus ant koto.
- Tiksli padėtis ir didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms.

Tinka:

Plokštelės laikikliai Nr. 273820; 273822; 273824; 273828.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Plokštelių laikiklius prašome užsakyti atskirai.

Galvutės ilgis L_1 : 20,5 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

L_2 : 38 mm

Varžtas: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	20,5 mm
Koto plotis p	25 mm
L_2	38 mm
Varžtas	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Bendras ilgis L	160 mm
Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Fiksavimo varžtas	279910
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50