

Garant**Karštojo užspaudimo patronas, SK 50 A = 120, Užveržimo Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302305 12
GTIN	4045197288615
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Su RFID / Balluffchip anga.**

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Ø D ₂	24 mm
Išorinis Ø D	31,4 mm
Laikiklis	SK 50 A = 120
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 50	354225 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
	308785 50

Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Aušinimo modulis Tipas CU1

354215 CU1

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas Ø d / Ø D1 20/12 mm

302415 20/12

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1

354210 SU1

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm

354240 6-12

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308640 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm

354240 12-20

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

308820 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv.
DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50
