



## LED akumulatorinė lempa Nulinė versija be akumulatoriaus, 18 V, Tipas: M18TLED



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	073211 M18TLED
GTIN	4002395380220
Produktų klasė	07A

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirti stipriai šviečiantys prožektoriai su ličio jonų akumuliatoriumi. Su reguliuojama LED lempuotės galvute.

Šviestuvo galvutė, reguliuojama 135° kampu.

#### Tinka:

Milwaukee 18 V akumuliatoriai (Nr. 073816 MB18 ir 073827 MB18).

#### Tiekimo sudėtis:

**Akumulatorinė lempa be akumulatoriaus ir be įkroviklio.**

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	M18TLED-0
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai

Svoris be akumulatoriaus	300 g
Šviesos srautas	120 lm
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Pakreipimo ribos	135 laipsniai
ATEX zona	Nera
Produkto pavadinimo požymis	18 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

## Priedai

Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C