

Garant**Karštojo užspaudimo patronas, SK 50, trumpas, Užveržimo Ø D1: 18mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302285 18 |
| GTIN | 4045197288158 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID / Balluffchip anga.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 18 mm |
| Ø D ₂ | 33 mm |
| Išorinis Ø D | 41 mm |
| Laikiklis | SK 50, trumpas |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Forma | ADB |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |

Priedai

| | |
|--|----------------|
| Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 32/18 mm | 302412 32/18 |
| Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarūs, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308615 50 |
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1 | 354210 SU1 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308605 50 |
| Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 50 | 354225 50 |
| Užtraukimo varžtassandarūs, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308620 50 |
| Užtraukimo važtas 90°sandarūs Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308795 50 |
| Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308640 50 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50 | 308830 50 |
| Užtraukimo važtas 45°sandarūs Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308765 50 |
| Užtraukimo važtas 90°sandarūs Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308790 50 |
| | 354236 16,1-22 |

Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm

354235 16,1-22

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/18 mm

302410 32/18

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Aušinimo modulis Tipas CU1

354215 CU1

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308600 50