

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas, SK 50, trumpas, Užveržimo Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302285 20
GTIN	4045197288165
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID / Balluffchip anga.

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Išorinis Ø D	41 mm
Laikiklis	SK 50, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm	354240 12-20
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 50	354225 50
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 20-32 mm	354240 20-32
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1