

**Garant**
**Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, SK 40 A = 130,  
Užveržimo Ø D1: 3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302267 3
GTIN	4045197646187
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su varžtais uždaromais **aušinimo kanalais**.

Aušinimo kanalai, kai užveržimo Ø D1: 3, 4 ir 5 mm neuždaromi.

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Su RFID/Balluffchip anga.**

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Išorinis Ø D	17 mm

Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Laikiklis	SK 40 A = 130
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
	308801 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 40

354225 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio  
reguliuavimo varžto Ø d / Ø D1 12/3 mm

302410 12/3

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308635 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka  
kūginiam laikikliams 40

308830 40

Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio  
reguliuavimo varžto Ø d / Ø D1 16/3 mm

302410 16/3

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308640 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

---

308660 40