

Garant**Karštojo užspaudimo patronas, SK 50, trumpas, Užveržimo Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302285 25
GTIN	4045197288172
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID / Balluffchip anga.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Ø D ₂	44 mm
Išorinis Ø D	53 mm
Laikiklis	SK 50, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 50	354225 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 20-32 mm	354240 20-32
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
	354235 22,1-32

Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø
22,1-32 mm

Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 22,1-32
mm

354236 22,1-32

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 50

308600 50

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka
kūginiams laikikliams 50

308830 50

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1

354210 SU1