

Garant**WCHX 130508, Tipas: SM**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268496 SM
GTIN	4045197471024
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 26.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 26 mm

Kietlydinys: HB7120

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 220 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 110 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 220 m/min
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	110 - 140 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Tipas	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7120
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 130508
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	26 mm
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekimui