


**Garant****WCHX 130508, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268496 UNI
GTIN	4045197471048
Produktų klasė	21K

**Aprašymas****Tinka:**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 26.

tinka įrankiui, kurio  $\varnothing D_c$ : 26 mm

Kietlydinys: HB7130

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 65 - 200 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	65 - 200 m/min
Tipas	UNI
Kietlydinys	HB7130
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 130508
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	26 mm

Produkto rūšis

---

keičiamos plokštelės tekinimui