


**WCHX 170608, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268498 ALU
GTIN	4045197471062
Produktų klasė	21K

**Aprašas****Tinkamas :**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 33.

tinka įrankiams, kurių Ø D: 33 mm

Kietlydinys: HU70AL

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 300 - 600 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	300 - 600 m/min
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	180 m/min
Papildomas naudojimas	K
Pagrindinis naudojimas	N
Tipas	ALU
Kietlydinys	HU70AL
Ašmenys	HM

Serija	„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 090202 L
tinka įrankiams, kurių Ø D	33 mm