

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 50/S4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268702 50/S4
GTIN	4045197591920
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Plokštelės dydis	4 mm
Laikiklio ISO kodas	AH06X SCLDR/LS4
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	6,92 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	3,5 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Užspaudimo ilgis L_2	5,54 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 10

269028 10

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200