


WCHX 170608, Tipas: SM

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268498 SM
GTIN	4045197471086
Produktų klasė	21K

Aprašas
Tinkamas :

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 33.

tinka įrankiams, kurių Ø D: 33 mm

Kietlydinys: HB7120

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 220 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 110 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Tipas	SM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 220 m/min
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	110 - 140 m/min
Papildomas naudojimas	M
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7120
Ašmenys	HM

Serija	„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 090202 L
tinka įrankiams, kurių Ø D	33 mm