

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 66/S4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268702 66/S4
GTIN	4045197591937
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	AH08H SCLDR/LS4
Plokštelės dydis	4 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	9,05 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Darbinės dalies ilgis L_3	4,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7,49 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lšilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 10

269028 10

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200