

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 46/S4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268706 46/S4
GTIN	4045197591951
Produktų klasė	21V

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	3 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	5,78 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Laikiklio ISO kodas	AH05X SCLDR/LS4
Plokštelės dydis	4 mm
Bendras ilgis L	65 mm
Užspaudimo ilgis L_2	4,6 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lšilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 10

269028 10

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200